

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Bremsemotstand IP65 27 ohm 400W 2m

VW3A7604R20

EAN: 3389119207188

Teknisk informasjon

Produktspekter	Lexium Altivar
Serie Kompatibilitet	Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 16
Kompatibilitet	Motion servo drive LXM16D på 0,75 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 1 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 1,5 kW, 200...230 V, enfase
Produkt Eller Type Komponent	Braking resistor
Ohmsk Verdi	27 Ohm

Komplementær

Energitopp	10500 J på 480 V 11400 J på 400 V 18100 J på 230 V 25500 J på 115 V
Varig Ytelse	400 W
Type Vern	Thermal protection via the servo drive
Vekt	1,47 kg
Kabellengde	2 m

Miljø

Ip-Grad	IP65
Omgivelsestemperatur For Lagring	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur Drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	12,500 cm
Pakke 1 Vekt	39,500 cm
Package 1 Weight	1,614 kg
Enhetsstype Pakke 2	CAR

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall Enheter I Pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	26,000 cm
Pakke 2 Bredde	22,000 cm
Pakke 2 Lengde	42,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,968 kg
Enhetsstype Pakke 3	P12
Antall Enheter I Pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	95,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	199,420 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electric's forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)


Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Pvc-Fri	
Reach-Regelverk	REACH-erklæring	
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)	
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring	

Dimensions Drawings

Braking Resistor

Dimensions



Dimensions in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensions in in.

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	–	8.03