



Fingeravtrykksbryter med bistabil utgang og M12 stikk

El-nummer:
4394087XB5S6B2M12

EAN: 3606489824914

Teknisk informasjon

Produkt Eller Type Komponent	Biometric switch RGPD
Produktspesifikk Applikasjon	Industrielle maskiner Materials handling
Kortnavn Utstyr	XB5S
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	22 mm
Type Utgang	PNP
Salg Per Udelelig Kvantitet	1
Ip-Grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529 (bakside) IP65 i samsvar med EN/IEC 60529 (forside)
Type Arm/Stempel	Fast
Informasjon Om Knappens Stilling	2 stillinger
Operatørprofil	fingeravtrykksleser
Minnebruk	200 users with up to 2 fingerprints per user

Komplementær

Kapslingsmateriale	Polyamid PA66
Kabelisolasjonsmateriale	PvR
Driftsposisjon	Horisontal posisjon Flat overflate installasjon Vertikal overflate installasjon
Modulfunksjon	Bistabil
Vekt	0,183 kg
Merking	CE
Lokal Varsling	Utgangstilstandindikator: 1 LED (grønn) Administrators registreringsmodus: 1 LED (oransje) Operatørregistreringsmodus: 1 LED (oransje) Feil: 1 LED (rød) Reset: 1 LED (rød)
Kortslutningsvern	250 mA ekstern sikring type gG
[Us] Matespenning	24 V DC
Elektrisk Tilkobling	M12 connector av 0,2 m
Spenningsgrenser	20...30 V DC
Type Vern	Reverse polarity Overlastbeskyttelse Kortsluttning

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Maks Strøm	200 mA
[Ures] Restspenning	1 V lukket tilstand
Strømforbruk	<= 70 mA ubelastet
Maximum Delay First Up	3 s + 0.5 ms per registrert bruker
Maximum Delay Recovery	1,5 s
Maximum Delay Response	1,5 s

Miljø

Produktspekter	Harmony XB5S
Omgivelsestemperatur For Lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur Drift	-5...50 °C
Nema Beskyttelsesgrad	NEMA 12
Standarder	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Produktsertifikater	CSA UL
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,7 cm
Pakke 1 Vekt	18,4 cm
Package 1 Weight	160 g
Enhetsstype Pakke 2	S02
Antall Enheter I Pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	1,61 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Reach-Regelverk

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

Samsvar med unntak

Kinas Rohs-Forskrift


[Kinas RoHS-erklæring](#)

Weee

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions of Biometric Switches




e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Connections and Schema

M12 Connector

M12 connector



- 1 : (+)
- 3 : (-)
- 4 : Output