



Lyskolonne komplett i Ø40 mm med R-O-G farge og lyd giver for 24V forsyning

XVC4B35S

EAN: 3606480032493

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVC4
Produkt Eller Type Komponent	Complete pre-wired monolithic tower light
Sjømerke Eller Indikator Bank Enhetstype	3 lysenheter
Lydsignalapparater	Buzzer
Montasjediameter	40 mm
Type Komponent	XVC
Kortnavn Utstyr	XVC
Lyskilde	LED steady or flashing Rød LED steady or flashing Orange LED steady or flashing grønn
Type Spenningsforsyning	AC/DC
Støynivå	70...85 dB (kontinuerlig eller forbigående tone) på 1 m

Komplementær

Materiale	Polykarbonat: illuminated unit ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): base enhet PBT + ABS (UL94HB): top cover SGP (chromium-plated): support tube
Montasjeplassering	On support tube, 17 mm
Produktmontasje	On support tube, 17 mm
[Us] Merkespenning	24 V
[Us] Merkeforsyningsspenning	24 V
Kabelverrsnitt	0,33 mm²
Awg Måler	AWG 22
Kabellengde	900 mm
Merking	CE
[Uimp] Nominell Impulsspenning	0,8 kV
Strømforbruk	115 mA
Grundfrekvens	2,23 kHz
Blinkfrekvens	1 Hz
Vekt	0,64 kg
Høyde	594,5 mm

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Produktsertifikater	UL
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur For Lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur Drift	-10...50 °C
Beskyttelsesgrad Mot Elektrisk Støt	Klasse I i samsvar med IEC 61140
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med IEC 61140
Ip-Grad	IP23 vertikal overflate installasjon i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	75,0 cm
Package 1 Weight	697,0 g
Enhetsstype Pakke 2	P06
Antall Enheter I Pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	45,0 cm
Pakke 2 Bredde	60,0 cm
Pakke 2 Lengde	80,0 cm
Pakke 2 Vekt	18,8 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

[Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Kinas Rohs-Forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Produktets Livssyklus


[Informasjon om levetidsslutt](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.



No. of illuminated units	b1 With buzzer (mm)	b1 With buzzer (in.)
1 stage	524.50	20.65
2 stages	559.50	22.03
3 stages	594.50	23.41
4 stages	629.50	24.78
5 stages	664.50	26.16

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

