

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Varsellampe AC Grønn

El-nummer:
4304042 XVR3M03

EAN: 3606480611803

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt Eller Type Komponent	Lystårn
Kortnavn Utstyr	XVR3
Sjømærke Eller Indikator Bank Enhetsstype	LED unit
Montasjediameter	100 mm
Lyskilde	LED, grønn
Applikasjon	Bulldozer Gaffeltruck Automatisert guidet kjøretøy (AGV)

Komplementær

Signaltype	Blinkende Roterende Blinkende
Monteringsmåte	Ferdig montert i skap
Materiale	PC (polykarbonat): lense PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): kropp EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
[Us] Matespenning	100...230 V AC
[Ue] Merkespenning	90...253 V AC
Startstrøm	0,5 A
Strømforbruk I W	2,9 W
Merking	CE
Monteringsretning	Stående indoor Sidelengs indoor Invertert indoor Stående outdoor
Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse II
Strømforbruk	500 mA
Lengde	100 mm
Bredde	100 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0,484 kg

Miljø

Produktsertifikater	CCC
---------------------	-----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur Drift	−10...50 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	−20...70 °C
Relativ Fuktighet	35...85 % uten kondens
Vibrasjonsmotstand	4.6 gn (sidelengs) 4.6 gn (invertert) 4.6 gn (stående)
Ip-Grad	IP65 (stående) IP23 (sidelengs) IP23 (invertert)

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,1 cm
Pakke 1 Bredde	13,5 cm
Pakke 1 Vekt	13,7 cm
Package 1 Weight	649,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S04
Antall Enheter I Pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,194 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓

Fri For Giftige Tungmetaller

✓

Kvikksølvfri

✓

Informasjon Om Rohs-Unntak


Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Dimensions Drawings


Dimensions




Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring




Side wiring



Connections and Schema

Wiring Diagram



- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)