

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PUERTA PLENA REFORZADA IP30 IK10 W800

01225

Discontinuado el: 30 jun. 2023

Fuera de servicio próximamente el: 30 abr. 2025

Ventas restringidas para servicios

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Puerta
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret
Equipo Suministrado	Puerta maneta Cerradura (llave 405) hinge ((*)) other keylock and insert ((*)) solicitar por separado
Montaje De Armario	De suelo
Tipo De Puerta	Pleno
Grado De Protección Ip	IP30

Complementario

Descripción De La Instalación	Armario - anchura 800 mm Armario - anchura 650 + 150 mm
Lado De Apertura De Puerta	Reversible
Número De Cierres	3
Ángulo De Apertura De La Puerta	120 °
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	36
Material Del Envoltente	Chapa de acero tratada
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Altura	2000 mm
Ancho	800 mm
Peso Del Producto	30.34 kg
Acabado Exterior	Liso Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Entorno

Grado De Protección Ik	IK10 conforming to EN/IEC 62263
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.000 cm
Paquete 1 Ancho	83.500 cm
Paquete 1 Longitud	203.500 cm
Paquete 1 Peso	29.200 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	95.000 cm
Paquete 2 Ancho	200.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	303.400 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)