



### Principal

Gama	Prisma
Gama de producto	Prisma P
Tipo de producto o componente	Conexión
Product name	Prisma P cofret
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de distribución de corriente
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASEFA

### Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	juego de barras linergy
Número de polos	3P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Profundidad del armario	400 mm, estado 1 frontal 400 + 400 mm: rear
Equipo instalado	Masterpact: fixed NT06...10 - control: toggle vertical installation Masterpact: fixed NT06...10 - control: motor mechanism vertical installation Masterpact: fixed NT12 - control: toggle vertical installation Masterpact: fixed NT12 - control: motor mechanism vertical installation
[I <sub>e</sub> ] corriente asignada de empleo	1250 A
Corriente nominal (I <sub>n</sub> )	1250 A
Sección transversal del embarrado	80 x 10 mm
Altura	150 mm
Anchura	10 mm
Peso del producto	6.48 kg
Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo maneta vertical 3P 1 front connection on adaptor (*) 12 650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on adaptor (*) 12

650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo maneta vertical 3P 1 rear connection on adaptor (\*) 11  
 650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on adaptor (\*) 11  
 650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo maneta vertical 3P 1 front connection on Canalis (\*) 17  
 650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT06...10 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on Canalis (\*) 17  
 650 mm 800 mm Prisma P cubicle Masterpact NT06...10 fixed toggle vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16  
 650 mm 800 mm Prisma P cubicle Masterpact NT06...10 fixed motor mechanism vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16  
 650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo maneta vertical 3P 1 front connection on adaptor (\*) 14  
 650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on adaptor (\*) 14  
 650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo maneta vertical 3P 1 rear connection on adaptor (\*) 11  
 650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo telemandado vertical 3P 1 rear connection on adaptor (\*) 11  
 650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo maneta vertical 3P 1 front connection on Canalis (\*) 17  
 650 mm 400 mm Prisma P armario Masterpact NT12 fijo telemandado vertical 3P 1 front connection on Canalis (\*) 17  
 650 mm 800 mm Prisma P cubicle Masterpact NT12 fixed toggle vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16  
 650 mm 800 mm Prisma P cubicle Masterpact NT12 fixed motor mechanism vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16

## Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	6.48 kg
Paquete 1 Altura	11 cm
Paquete 1 ancho	12 cm
Paquete 1 Largo	54 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	56
Paquete 2 Peso	362.88 kg
Paquete 2 Altura	80 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	120 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------