

Ficha técnica del producto

Especificaciones



power supply module Modicon
Quantum - 125 V DC 100..150 V -
redundant - 8 A

140CPS52400

Discontinuado el: 26 jul. 2023

Fuera de servicio próximamente el: 26 jul. 2024

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Módulo da fonte de alimentação
Tipo Fuente De Alimentación	Redundante

Complementario

Tensión De Entrada	125 V - tipo de cable: 100..0,150 V) CC
Corriente De Entrada	500 mA en 125 V
Corriente De Entrada	28 A 125 V
Interrupción De La Potencia De Entrada	1 ms
Fusible Asociado	2 A, fusión lenta
Tensión De Salida	5,1 V DC
Corriente De Salida Fuente De Alimentación	8 A redundante
Protección Contra Sobreintensidad	Interno
Protección Contra Sobrecargas	Interno
Disipación De Potencia	6 + (1,5 x Iout) onde Iout é em A
Señalizaciones En Local	Potência (PWR OK), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Marca	CE
Formato De Módulo	Estándar
Peso Del Producto	0.65 kg

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 142 UL 508
Certificaciones De Producto	NF cUL
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV Contacto acorde a IEC 801-2 8 kV en aire acorde a IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz acorde a IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m
----------------------------------	-----------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.83 cm
Paquete 1 Ancho	16.51 cm
Paquete 1 Longitud	31.5 cm
Paquete 1 Peso	0.91 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6.8 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)


Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil	

Esquemas de dimensiones

Bastidores para el montaje de los módulos

Dimensiones de los módulos y los bastidores



- (1) 2 ranuras
- (2) 3 ranuras
- (3) 4 ranuras
- (4) 6 ranuras
- (5) 10 ranuras
- (6) 16 ranuras

Módulo de alimentación independiente/redundante de 125 V CC/8 A

Diagrama de cableado

