

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Acti9 - MIN - temporizador electromecánico - ajustable de 1 a 7 minutos

15363

Principal

Gama De Producto	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti 9 MIN
Nombre Corto Del Dispositivo	MIN
Tipo De Producto O Componente	Temporizador electromecánico
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Aplicación Del Dispositivo	Edificios
Tipo De Carga	Tubo fluorescente en paralelo con corrección 14 x 40 W 4.7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 10 x 58 W 7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 3.0 x 100 W 18 µF Lámpara halógena 230 V CA 2300 W Lámpara incandescente 230 V CA 2300 W Lámpara fluocompacta 2300 VA Lámpara fluorescente compacta 21 x 7 x 15 W Lámpara fluorescente compacta 13 x 1200 VA Lámpara fluorescente compacta 10 x 15 W Lámpara fluorescente compacta 7 x 20 W Lámpara con LED < 2 W 30 W Lámpara con LED > 2 W 300 W
Consumo Máximo De Energía En Va	1 VA
Intensidad De Conmutación Máxima	16 A - 230 V CA pf = 1
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	230 V CA en 50 Hz
Temporizado	Ajustable de 1 a 7 minutos
Tipo De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo - <= 6 mm²
Ancho	18 mm
Altura	83 mm
Profundidad	68 mm
Peso Del Producto	84 g

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Grado De Protección Ip	IP20 B

Unidades de embalaje

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	7 cm
Paquete 1 Longitud	9.9 cm
Paquete 1 Peso	82 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7.5 cm
Paquete 2 Ancho	10.5 cm
Paquete 2 Longitud	22 cm
Paquete 2 Peso	865 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	110
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	10.033 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil