

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cable De Conexión Usb Para Pc Cca784

59671

Principal

Tipo De Accesorio/Componente	Cabo de ligação de PC
Gama De Producto	Sepam serie 60 Sepam serie 80 NPP Sepam serie 20 Sepam serie 80 Sepam serie 48 Sepam serie 40
Nombre Corto Del Dispositivo	CCA784

Complementario

Tipo De Conector	Mini DIN/USB
------------------	--------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.6 cm
Paquete 1 Ancho	17.0 cm
Paquete 1 Longitud	19.7 cm
Paquete 1 Peso	536.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	3.703 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue [Cumplimiento proactivo \(producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE\)](#)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)