

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Wander Plug Straight PratiKa (Toma) 63 A 3P + E 380-415 VAC IP67

81382

Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Clavija aérea
Nombre corto del dispositivo	Clavija PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] corriente nominal	63 A
[Ue] tensión asignada de empleo	380...415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines, estado 1 latón niquelado
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	6...25 mm ²
Diámetro exterior del cable	17...31 mm
Entrada de cable	Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 36
Peso del producto	0.736 kg
Altura	265 mm
Anchura	110 mm
Profundidad	110 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Rojo

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP67 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	744.0 g
Paquete 1 Altura	11 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Largo	25 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	7.925 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	80
Paquete 3 Peso	75.384 kg
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months