

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## FICHE MOBILE derecha 63 A 3P T 480 500 V IP6



81385

### Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Clavija aérea
Nombre corto del dispositivo	Clavija PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] corriente nominal	63 A
[Ue] tensión asignada de empleo	480...500 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	7 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines, estado 1 latón níquelado
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	6...25 mm <sup>2</sup>
Diámetro exterior del cable	17...31 mm
Entrada de cable	Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 36
Peso del producto	0.735 kg
Altura	265 mm
Anchura	110 mm
Profundidad	110 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Negro

## Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP67 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	736 g
Paquete 1 Altura	11.2 cm
Paquete 1 ancho	11.3 cm
Paquete 1 Largo	26 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	7.847 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------