

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PILOT LIGHT 28V 30MM TYPE K +OPTIONS

9001KP35LYA9

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Luz piloto
Nombre corto del dispositivo	9001K

Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de lente	Abovedado plástico
Color de lentes o tapa/operador	Naranja
Fuente de luz	Amarillo LED
Base de bombilla	BA 9s
Suministro del bloque de luz	Directo 24...28 V AC/DC
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² acorde a IEC 60947-1
Par de apriete	0.8 N.m acorde a IEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales Con ranuras transversales
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de contaminación ²) acorde a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	2.5 kV acorde a IEC 60947-1
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde a IEC 60947-5-1 LED
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
Anchura total CAD	54 mm
Altura total CAD	70 mm
Profundidad total CAD	42 mm

[Us] Tensión de alimentación	24...28 V AC/DC
Peso del producto	0.134 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo Abovedado 24...28 V
Color de la fuente de luz	Amarillo
Material de la lente	Policarbonato
Tamaño	30 mm

Entorno

Normas	UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificaciones de producto	NEMA UL 508
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.5 cm
Package 1 Width	4.7 cm
Package 1 Length	9.4 cm
Package 1 Weight	146.0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.522 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)