

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony 9001K, push-button, metal, mushroom 35mm, red, 30mm, spring return, 1 NC

9001KR24RH6

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Botón pulsador
Nombre corto del dispositivo	K
Tipo de operario	retorno de resorte
Perfil de operador	Red redondo Ø 35 mm
Información agregada del operador	Screw-on plastic with set screw

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
1 tubo de neón	sin
Fuente de luz	Sin
Un separador aislante	Sin suministro
Tipo y composición de contactos	1 NC
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] corriente asignada de empleo	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Funcionamiento de contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo

Entorno

Certificaciones de producto	NEMA UL listed file E42259 CCN NKCR ((*)) CSA LR 25490 class 3211 03 ((*)) CE
Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	145.15 g
Paquete 1 Altura	4.826 cm
Paquete 1 ancho	5.588 cm
Paquete 1 Largo	9.398 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
----------------------------	----------