

Ficha técnica del producto

Especificaciones



SELECTOR SWITCH 600VAC 10A 30MM T-K

9001KS53FBH13

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Selector
Nombre corto del dispositivo	K
Tipo de operador	A centro Retorno de resorte
Perfil del operador	Negro Mango largo

Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Información posición operador	3 posiciones
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² acorde a IEC 60947-1
Compatibilidad del producto	9001KA1 Lado 2
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de lentes o tapa/operador	Negro Mango largo Retorno de resorte
Tamaño	30 mm
Retorno	Ambos lados al centro
Perfil de leva	3

Entorno

Grado NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificaciones de producto	Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR CSA LR24590 class 3211 03 CE

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	4.826 cm
Package 1 Width	5.842 cm
Package 1 Length	9.398 cm
Package 1 Weight	154.221 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)