

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja de estación de control vacía,
9001-KY, metal, 2 aperturas
horizontales

9001KY2

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Carcasa vacía
Nombre Corto Del Dispositivo	9001K
Número De Corte	2 interruptores
Entrada De Cable	1 entrada variable para prensa cable 3/4"

Complementario

Destino Del Producto	Para unidades de señalización y control Ø 30 mm
Material	Aluminio
Peso Del Producto	1.28 kg

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Categoría De Sobretensión	II acorde a IEC 61140
Grado Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.652 cm
Paquete 1 Ancho	10.16 cm
Paquete 1 Longitud	15.494 cm
Paquete 1 Peso	1.438 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30.0 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	15.133 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	77.0 cm
Paquete 3 Ancho	80.0 cm
Paquete 3 Longitud	60.0 cm
Paquete 3 Peso	123.86 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China


Ficha técnica del producto

9001KY2

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra una carcasa de 2 orificios. Consulte las características del producto para obtener el número de orificios.



(1) Rosca de conducto: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY• : 14 mm (0,55 in).

a		G	
mm	in	mm	in
146,1	5,75	114,3	4,50