

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Diferencial Acti9 Tipo AC 2P 40 A 30mA

A9R50240

Price* : 306.00 PEN

Principal

| | |
|--|--------------------------------|
| Gama | Acti 9 |
| Nombre del producto | Acti 9 iIG40 |
| Tipo de producto o componente | Interruptor diferencial (RCCB) |
| Nombre corto del dispositivo | iID K |
| Número de polos | 2P |
| Posición de neutro | Izquierda |
| Corriente nominal (In) | 40 A |
| Tipo de red | CA |
| Sensibilidad ante fugas a tierra | 30 mA |
| Retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo |
| Clase de protección contra fugas a tierra | Tipo AC |
| Etiquetas de calidad | VDE |

Complementario

| | |
|--|---|
| Ubicación del dispositivo en el sistema | Salida |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 220...240 V CA 50/60 Hz |
| Tecnología de disparo corriente residual | Independiente de la tensión |
| Poder de corte y de cierre nominal | Idm 500 A Im 500 A |
| Intensidad de cortocircuito condicional | GL63, estado 1 Inc 4.5 kA K60, estado 1 Inc 6 kA C60, estado 1 Inc 6 kA |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 440 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV |
| Corriente de sobretensión | 250 A |

* Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

| | |
|--|---|
| Indicador de posición del contacto | NA |
| Tipo de control | Maneta |
| Tipo de montaje | Ajustable en clip |
| Tipo de montaje | Carril DIN |
| Pasos de 9 mm | 4 |
| Altura | 85 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Profundidad | 69 mm |
| Peso del producto | 0.21 kg |
| Color | Blanco |
| Endurancia mecánica | 5000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | AC-1, estado 1 2000 ciclos |
| Descripción de las opciones de bloqueo | Dispositivo de cierre con candado |
| Conexiones - terminales | Terminales de tipo túnel arriba o abajo1...35 mm ² rígido Terminales de tipo túnel arriba o abajo1...25 mm ² Flexible Terminales de tipo túnel arriba o abajo1...25 mm ² flexible con terminal |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 16 mm para arriba o abajo conexión |
| Par de apriete | 3.5 N.m arriba o abajo |

Entorno

| | |
|---|---|
| Normas | EN/IEC 61008-1 |
| Grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 IP40 - tipo de cable: envolvente modular) acorde a IEC 60529 |
| Grado de contaminación | 2 |
| Compatibilidad electromagnética | Resistencia a impulsos 8/20 μs, 200 A acorde a EN/IEC 61008-1 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|---|------------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 202.0 g |
| Paquete 1 Altura | 4 cm |
| Paquete 1 ancho | 8.5 cm |
| Paquete 1 Largo | 10 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | P06 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 432 |
| Paquete 2 Peso | 106.864 kg |
| Paquete 2 Altura | 45 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80 cm |
| Paquete 2 Largo | 60 cm |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 54 |
| Paquete 3 Peso | 12.358 kg |
| Paquete 3 Altura | 30 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30 cm |
| Paquete 3 Largo | 40 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración de REACh |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos | Producto con contenido plástico y cables sin halógenos |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|