

Ficha técnica del producto

Especificaciones



IHP+ Conmutador Intuitivo 2 Canales 7D 24 H Fr, Gb, It, Es, De, Pt

CCT15723

Discontinuado el: 20 oct. 2022

Discontinuado

Principal

Range Of Product	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti 9 IHP
Nombre Corto Del Dispositivo	IHP
Tipo De Producto O Componente	Interruptor digital temporizado programable
Aplicación Del Dispositivo	Edificios
Tipo De Batería	Litio
Número De Canales	2
Available Equipment	Memoria maestra
Idioma De Usuario	Alemán Italiano Portugués Español Francés Inglés
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Compatibilidad Del Producto	Compatibilidad mecánica con embarrados de distribución eléctrica tipo peine
Consumo De Potencia En W	7 VA
Intensidad De Conmutación Máxima	10 A - "250 V" CA pf = 0.6 16 A - "250 V" CA pf = 1
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	230 V CA +/- 10 % en 50/60 Hz
Número De Entradas	2 entradas impulso y sostenido
Precisión	+/- 1 s/day 20 °C
Duración De Ciclo	24 horas + 7 días
Número Máximo De Conmutaciones	84
Duración Mínima Del Intervalo	1 s
Miembros Transversales	Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano Programación impulsional
Tipo De Pantalla	LCD retroiluminada
Vida De La Batería	6 yr
Tiempo De Backup	Tiempo 6 años y programa de ahorro
Tipo De Ajuste	Función aleatoria Ausencia de función de vacaciones

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conexiones - Terminales	terminales sin tornillos
Soporte De Montaje	carril DIN
Pasos De 9 Mm	5
Ancho	45 mm
Altura	85 mm
Profundidad	66 mm
Función	Programación de impulsos y funciones aleatorias
Ausencia De Vacaciones	Si
Conmutación De Tiempo	Automatico
Actualizado Por	Ninguno
Código De Compatibilidad	IHP
Segmento De Mercado	Pequeños Comercios

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Grado De Protección Ip	IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	10.5 cm
Paquete 1 Peso	0.224 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil