

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bornero para suministrar una o más barras distribución 3 Polos GV2 desde arriba

GV1G09

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	FT
Nombre corto del dispositivo	GV1G
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Número de polos	3P
Compatibilidad de gama	TeSys GV2 TeSys D TeSys F TeSys U TeSys LS1

Complementario

[Ie] corriente asignada de empleo	63 A
Ubicación de montaje	Superior
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-1
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 sólido AWG 4 Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1.5...16 mm ² Flexible con Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1.5...16 mm ² Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1.5...25 mm ² sólido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1.5...4 mm ² Flexible con Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1.5...6 mm ² sólido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1.5...4 mm ² Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 Flexible AWG 4
Par de apriete	1.7 N.m - en Terminales de fijación por tornillo 2.2 N.m - en Conector
Peso del producto	0.04 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CE UKCA
-----------------------------	------------

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	5.5 cm
Package 1 Weight	48 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.678 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	68.18 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)