

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Barra de Distribución 3 Polos - 63 A - 2 derivaciones - paso 54 mm

GV2G254

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	FT
Nombre corto del dispositivo	GV2G
Tipo de producto o componente	Peine
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Número de polos	3P
Compatibilidad de gama	TeSys GV2 TeSys K TeSys U TeSys F
Número de derivaciones	2
[I _{th}] corriente térmica convencional	63 A
Paso de conexión	54 mm

Complementario

Ubicación de montaje	En terminal
[U _i] tensión asignada de aislamiento	690 V
Longitud	98 mm
Peso del producto	0.038 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	14 cm
Paquete 1 Peso	40 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01

Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.285 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	2560
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	118.1 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)