

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Guardamotor Termomagnético TeSys GV2 AC-3 17-23A 100KA 3P3D Manija Rotativa

GV2P21

### Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre del producto	TeSys GV2 TeSys DF
Tipo de producto o componente	Interruptor automático
Nombre corto del dispositivo	GV2P
Aplicación del dispositivo	Motor
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético

### Complementario

Número de polos	3P
Tipo de red	CA
Categoría de utilización	AC-3 acorde a IEC 60947-4-1 Categoría A acorde a En> 50 A
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz acorde a IEC 60947-4-1
Modo de fijación	Carril DIN simétrico de 35 mm, estado 1 encliquetado Panel, estado 1 atornillado - tipo de cable: con 2 x tornillos M4)
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Potencia del motor en kW	9 kW en 400/415 V CA 50/60 Hz 11 kW en 500 V CA 50/60 Hz 18.5 kW en 690 V CA 50/60 Hz
Poder de corte	100 kA Icu en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 10 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 4 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 20 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 kA Icu en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito	100 % en 690 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 75 % en 500 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 % en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 75 % en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A
Tipo de control	Mando giratorio
Corriente nominal (In)	23 A
Thermal protection adjustment range	17...23 A
Intensidad de disparo magnético	327 A

<b>[Ue] tensión asignada de empleo</b>	690 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A
<b>[Ui] tensión asignada de aislamiento</b>	690 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A
<b>[Ith] corriente térmica convencional</b>	23 A acorde a IEC 60947-4-1
<b>[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques</b>	6 kV acorde a En> 50 A
<b>Potencia total disipada por polo</b>	2.5 W
<b>Endurancia mecánica</b>	100000 ciclos
<b>Durabilidad eléctrica</b>	100000 ciclos para AC-3 en 440 V
<b>Maximum operating rate</b>	25 cyc/h
<b>Servicio nominal</b>	Continuo acorde a IEC 60947-4-1
<b>Par de apriete</b>	1.7 N.m en terminales de fijación por tornillo
<b>Apto para seccionamiento</b>	Sí acorde a En> 40 A
<b>Sensibilidad de fallo de fase</b>	Sí acorde a IEC 60947-4-1
<b>Altura</b>	89 mm
<b>Anchura</b>	45 mm
<b>Profundidad</b>	97 mm
<b>Color</b>	Gris oscuro

## Entorno

<b>Normas</b>	Icu EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
<b>Certificaciones de producto</b>	Esquema IECEE CB UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL RINA UKCA
<b>Tratamiento de protección</b>	TH
<b>Grado de protección IP</b>	IP20 acorde a Activar / desactivar Ig
<b>Grado de protección IK</b>	IK04
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-20...60 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40...80 °C
<b>Resistencia al fuego</b>	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
<b>Altitud máxima de funcionamiento</b>	2000 m

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	338 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	4.8 cm

Paquete 1 ancho	9.3 cm
Paquete 1 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	20
Paquete 2 Peso	7.094 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	320
Paquete 3 Peso	123.94 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Largo	80 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------