

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bobina de Apertura MX 220-240V

LV429387

### Principal

<b>Gama</b>	Compacto
<b>Gama de producto</b>	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 ComPacT NSX400...630 new generation ComPact NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC new generation ComPact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV new generation ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC new generation ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
<b>Nombre corto del dispositivo</b>	MX
<b>Tipo de producto o componente</b>	Bobina de disparo
<b>Aplicación del dispositivo</b>	Control
<b>Tipo de bobina de disparo</b>	Bobina Apertura Liber deseng deriv
<b>[Uc] tensión del circuito de control</b>	220...240 V CA 50/60 Hz 208...277 V CA 60 Hz
<b>Compatibilidad de gama</b>	Compact NS (UL Compact) Compact NS (Compact NSX Micrologic 7) Compact (Compact NSX) Compact (ComPacT NSX DC nueva generación) EasyPact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard)

### Complementario

<b>Umbral de explotación</b>	0,7...1,1 x Un apertura
<b>Tiempo respuesta</b>	50 ms
<b>Tipo de señal de control</b>	Impulso Mantenido
<b>Duración mínima del impulso</b>	>= 20 ms
<b>Potencia entrada de suministro</b>	10 VA
<b>Terminal de conexión auxiliar</b>	Resorte 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)
<b>Longitud de cable pelado para conectar bornas</b>	7 mm

### Unidades de embalaje

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.400 cm
Package 1 Width	4.700 cm
Package 1 Length	6.200 cm
Package 1 Weight	120 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7.200 cm
Package 2 Width	10.500 cm
Package 2 Length	23.700 cm
Package 2 Weight	1.248 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30.000 cm
Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	7.844 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)