

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bobina de Apertura MX 24V

LV429390

### Principal

Gama	Compacto
Gama de producto	Compact NSX100...250 Compact NSX400...630 Compact NSX400...630 ComPacT NSX400...630 new generation Compact NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC new generation Compact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV new generation Compact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC new generation Compact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Tipo de bobina de disparo	Bobina Apertura Liber deseng deriv
[Uc] tensión del circuito de control	24 V DC
Compatibilidad de gama	Compact NS (UL Compact) Compact NS (Compact NSX Micrologic 7) Compact (Compact NSX) Compact (ComPacT NSX DC nueva generación) EasyPact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard)

### Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms
Tipo de señal de control	Impulso Mantenido
Duración mínima del impulso	$\geq 20$ ms
Potencia entrada de suministro	10 W
Terminal de conexión auxiliar	Resorte 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	7 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.2 cm
Paquete 1 Ancho	4 cm
Paquete 1 Longitud	8.1 cm
Paquete 1 Peso	130 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	14.7 cm
Paquete 2 Longitud	22.2 cm
Paquete 2 Peso	1.4 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8.84 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)