


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Anti Harmonic PowerLogic PFC detuned reactor, 12.5kvar 252Hz (4.2) 5.7% 60Hz 480V

LVR05125B48T

! Discontinuado el: 11 febrero 2022

! Discontinuado

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre corto del dispositivo	inductancia antiarmónico
Tipo de producto o componente	Inductancia antiarmónico
Frecuencia de red	60 Hz
Potencia reactiva	12.5 kvar para 480 V CA 60 Hz
Tensión de red	480 V CA 60 Hz
Sintonización	4.2 - 252 Hz - 0,057 - 60 Hz

Complementario

Pérdidas de potencia (máx.)	150 W
Valor de inductancia	2.764 mH
Pínel	- 5 % a 5 % por fase
Capac. corriente fundamental	15 A
Corriente nominal RMS	18.3 A
Clase de aislamiento eléctrico	Clase H
[Ui] tensión asignada de aislamiento	1.1 kV
2 en armario + 3 conductos	4 kV 60 Hz 1 minuto
Corriente máxima permanente [Imp]	1,3 x I1
Depósito de trefilado	2.9 % x I3 67.8 % x I5 18.6 % x I7 6.2 % x I11
Corriente nominal dinámica	2,2 x Isc
[Ith] corriente térmica convencional	2 A en 250 V CA 50 Hz
Tipo de instalación	Instalación interior
Tipo de refrigeración	Convenc forzada
Conexiones - terminales	Terminal de almohadilla
Centro de fijación	200 x 125 mm

Altura	220 mm
Ancho	240 mm
Profundidad	160 mm
Peso del producto	13 kg

Entorno

Normas	IEC 60068
Grado de protección IP	IP00
Altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C en <= 1000 m 0...50 °C en > 1000...2000 m 50 °C en <= 1000 m - tipo de cable: promedio en 24 horas) 40 °C en <= 1000 m - tipo de cable: promedio en 1 año) 45 °C en > 1000...2000 m - tipo de cable: promedio en 24 horas) 35 °C en > 1000...2000 m - tipo de cable: promedio en 1 año)
Resistencia climática	Humedad relativa, estado 1 20...80 % Salt mist - tipo de cable: 400 V/50 Hz) , estado 1 250 hours

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24.000 cm
Package 1 Width	30.000 cm
Package 1 Length	31.000 cm
Package 1 Weight	14.500 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	50.000 cm
Package 2 Width	80.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	95.500 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)