

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



current transformer tropicalised DIN  
mount 200 5 cables d. 27 - bars  
10x32 15x25

METSECT5MA020

## Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del producto	TI
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 en 4 VA Clase 1 en 7 VA
[In] corriente nominal	200 A

## Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Relación de transformación del trafo	200/5
[Ith] corriente térmica convencional	12 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Factor de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Ajustable en clip Mediante tornillos Tornillo de bloqueo aislado
Tipo de montaje	Carril DIN Canalización Placa de montaje
Anchura	Exterior, estado 1 56 mm
Altura	Exterior, estado 1 80 mm
Profundidad	Frame, estado 1 43 mm Total, estado 1 63 mm
Diámetro	27 mm
Peso del producto	0.318 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV

Clase de aislamien eléctrico	Classe B
Diámetro exterior del cable	27 mm
Apertura de barras	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
Sellado	Sin

## Entorno

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de producto	EAC CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	320 g
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 ancho	7 cm
Paquete 1 Largo	9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	55
Paquete 2 Peso	18.252 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------