

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de corriente
Schneider Electric METSECT,
Tropicalizado, entrada 400A, ratio:
400:5, Ø int. 26mm

METSECT5MB040

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del producto	TI
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 en 6 VA Clase 1 en 8 VA
[In] corriente nominal	400 A

Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Relación de transformación del trafo	400/5
[Ith] corriente térmica convencional	24 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Factor de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado Mediante tornillos Ajustable en clip
Tipo de montaje	Placa de montaje Canalización Carril DIN
Anchura	Exterior, estado 1 60 mm
Altura	Exterior, estado 1 85 mm
Profundidad	Marco, estado 1 43 mm Total, estado 1 63 mm
Diámetro	26 mm
Peso del producto	0.348 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV

Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Diámetro exterior del cable	26 mm
Apertura de barras	40.5 x 12.5 32.5 x 15.5
Sellado	Sin

Entorno

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de producto	CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.2 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	9.2 cm
Package 1 Weight	334.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	55
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	19.022 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)