

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de corriente 250/5A par de barras 10x40 - 20x32 - 25x25

METSECT5MC025

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre Del Producto	TI
Tipo De Producto O Componente	Transformador de corriente
Corriente Del Secundario	5 A
Clase De Precisión	Clase 0,5 en 3 VA Clase 1 en 5 VA
[In] Corriente Nominal	250 A

Complementario

Tipo De Transformador De Corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Relación De Transformación Del Trafo	250/5
[Ith] Corriente Térmica Convencional	15 kA
Corriente Nominal Dinámica	2.5 Ith
Fator De Seguridad	5
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	3 kV
Tipo De Montaje	Ajustable en clip Tornillo de bloqueo aislado Mediante tornillos
Tipo De Montaje	Carril DIN Placa de montaje Canalización
Anchura	Exterior, estado 1 70 mm Interior, estado 1 41 mm
Altura	Exterior, estado 1 95 mm Interior, estado 1 41 mm
Profundidad	Marco, estado 1 45 mm Total, estado 1 65 mm
Diámetro	32 mm
Peso Del Producto	0.375 kg
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	3 kV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase B
Diámetro Exterior Del Cable	32 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Apertura De Barras	
	40.5 x 10.5
	32.5 x 20.5
	25.5 x 25.5
Sellado	Sin

Entorno

Normas	VDE 0414
	IEC 61869-2
Certificaciones De Producto	EAC CE
Grado De Protección Ip	IP20
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.0 cm
Paquete 1 Ancho	9.0 cm
Paquete 1 Longitud	11.5 cm
Paquete 1 Peso	371.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	33
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	12.73 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.