


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Armario mural Thalassa de poliéster puerta ciega IP66 1056x852x350mm

NSYPLM108G

Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLM
Nombre corto del dispositivo	PLM
Tipo de caja	Multiuso
Categoría	Armario compacto
Altura nominal	1056 mm
Anchura nominal	852 mm
Profundidad nominal	350 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición de equipos	1 cuerpo 1 puerta 1 cierre
Tipo de puerta	Ciego
Tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm

Complementario

Número de cierres	1
Descripción de placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	Clasificación NEMA 13 IEC 62208 Clasificación NEMA 4 X
Certificaciones de producto	UL
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
------------------------	-------------------------

Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	38.5 cm
Package 1 Width	86.5 cm
Package 1 Length	113.5 cm
Package 1 Weight	34.311 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
----------------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)