


Ficha técnica del producto

Especificaciones



TERMINAL DE TORNILLO, TIERRA PROTECTORA, 2 PUNTOS, 35 MM², VERDE-AMARILLO

NSYTRV352PE

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Linergy TR
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Nombre corto del dispositivo	TRV
Tipo de bloque de terminales	Tierra de protección
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	35 mm ²
Longitud	65.7 mm
Color	Amarillo verdoso
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario

Ancho	16 mm
Altura	60.2 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo
Number of connections	2
Posición de conexión	De lado
Número de entrada de medición	2
Sección transversal de cable	1.5...50 mm ² , sólido 2.5...35 mm ² , Flexible con 1.5...50 mm ² , Flexible sin extremidad de cable
Par de apriete	3.2...3.7 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	18 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
Corriente nominal (In)	125 A acorde a EN/IEC 60947-7-1
Material	Poliamida 6/6, estado 1 caja aislante
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4

Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.m acorde a IEC 60093 10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GOhm acorde a IEC 60093 1000 GOhm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	85.79 g
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de producto	VDE EAC CSA cURus IEC-Ex GL ATEX
Fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.500 cm
Package 1 Width	18.000 cm
Package 1 Length	28.000 cm
Package 1 Weight	85.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	9.500 cm
Package 2 Width	18.000 cm
Package 2 Length	28.000 cm
Package 2 Weight	4.418 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1700
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	161.580 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
------------------------------------	------------------------

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)