


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bornera tipo tornillo para conductor neutro, 2PTS, 4MM², SCREWLESS DISCONNECT

NSYTRV42NE

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Linergy TR
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Nombre corto del dispositivo	TRV
Tipo de bloque de terminales	Desconexión del neutro
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	4 mm ²
Longitud	55 mm
Color	Azul
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario

Ancho	6.2 mm
Altura	47.5 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba 1 x terminales sin tornillos, estado 1 hacia abajo
Number of connections	2
Posición de conexión	De lado
Número de entrada de medición	1
Sección transversal de cable	0.2...4 mm ² , Flexible con 0.14...6 mm ² , sólido o flexible sin extremidad de cable
Par de apriete	0.6...0.8 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V acorde a EN/IEC 60947-7-1
Corriente nominal (In)	32 A acorde a EN/IEC 60947-7-1
Material	Poliamida 6/6, estado 1 caja aislante
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz

Resistividad	10000 Ω.cm acorde a IEC 60093 10000 Ω.cm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 MOhm acorde a IEC 60093 1000 MOhm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	11 g
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de producto	EAC
Fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	8.5 cm
Package 1 Length	27.5 cm
Package 1 Weight	10 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	6 cm
Package 2 Width	8.5 cm
Package 2 Length	27.5 cm
Package 2 Weight	542 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4.732 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
----------------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)