


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de Terminales de Tierra - 6Mm² Nivelúnico 1X1 Tornillo - Amarillo Verdoso

NSYTRV62PE

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Linergy TR
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Nombre corto del dispositivo	TRV
Tipo de bloque de terminales	Tierra de protección
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	6 mm ²
Longitud	47.7 mm
Color	Amarillo verdoso
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario

Ancho	8.2 mm
Altura	47.5 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo
Number of connections	2
Posición de conexión	De lado
Número de entrada de medición	2
Sección transversal de cable	0.2...10 mm ² , sólido 0.2...10 mm ² , Flexible sin extremidad de cable 0.2...6 mm ² , Flexible con
Par de apriete	1.5...1.8 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
Material	Poliamida 6/6, estado 1 caja aislante
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.m acorde a IEC 60093

10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30

Resistencia de superficie	1000 GΩm acorde a IEC 60093 1000 GΩm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	22.74 g
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de producto	ATEX cURus VDE EAC IEC-Ex DNV CSA LR GL
Fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0.9 cm
Package 1 Width	4.8 cm
Package 1 Length	4.7 cm
Package 1 Weight	22 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5.2 cm
Package 2 Width	10.2 cm
Package 2 Length	21.4 cm
Package 2 Weight	1.108 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	450
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10.46 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)