

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Wander Plug Straight PratiKa (Toma) 32 A 2P + E 200-250 VAC IP67

PKE32M723

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Clavija aérea
Nombre Corto Del Dispositivo	Mureva plug
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	2P+E
Tipo De Red	CA
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control	Recto
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	200...250 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario	6 h
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Sección De Cable	2.5...10 mm²
Diámetro Exterior Del Cable	11.5...21 mm
Entrada De Cable	Prensaestopas Guía de antena
Tipo De Rosca	Pg 25
Peso Del Producto	0.23 kg
Altura	152 mm
Ancho	95 mm
Profundidad	95 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Azul

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
--------	----------------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP67 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia Al Fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17 cm
Paquete 1 Ancho	9.4 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	244 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	17.6 cm
Paquete 2 Ancho	26.4 cm
Paquete 2 Longitud	26.8 cm
Paquete 2 Peso	1.644 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	12
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3.775 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas