

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Wander Socket Straight PratiKa (Toma) 16 A 3P + E 200-250 VAC IP44

PKF16M424

Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Conector móvil
Nombre corto del dispositivo	Tornillo PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] corriente nominal	16 A
[Ue] tensión asignada de empleo	200...250 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	9 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	1...4 mm ²
Diámetro exterior del cable	8...15 mm
Entrada de cable	Guía de antena Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 21
Peso del producto	0.184 kg
Altura	88 mm
Anchura	88 mm
Profundidad	150 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP44 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	169 g
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 ancho	9 cm
Paquete 1 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1.846 kg
Paquete 2 Altura	26 cm
Paquete 2 Ancho	12 cm
Paquete 2 Largo	27 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	30
Paquete 3 Peso	6.025 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months