


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toma móvil PK Patrika conexión 16 A IP67 380 V 2P+T 50-60 Hz

PKF16M733

Discontinuado el: 30 jun. 2023

Discontinuado

Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo De Producto O Componente	Conector móvil
Nombre Corto Del Dispositivo	tornillo PratiKa
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	2P+E
Tipo De Red	CA
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control	Recto
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario	9 h
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Sección De Cable	1...4 mm²
Diámetro Exterior Del Cable	8...15 mm
Entrada De Cable	Prensaestopas
Tipo De Rosca	Pg 25
Peso Del Producto	0.17 kg
Altura	84 mm
Ancho	84 mm
Profundidad	142 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Rojo

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
--------	----------------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP67 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia Al Fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.5 cm
Paquete 1 Ancho	8.5 cm
Paquete 1 Longitud	15.0 cm
Paquete 1 Peso	171.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	30
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	5.923 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas