

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Socket Screw Angled PratiKa (Toma) 32A 3P + E 200-250 VAC Panel

PKF32F724

Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Toma
Nombre corto del dispositivo	Toma PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Tipo de montaje	Montado en panel
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] corriente nominal	32 A
[Ue] tensión asignada de empleo	200...250 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	9 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2.5...10 mm ²
Peso del producto	0.242 kg
Dimensión de la base	91 x 100 mm
Altura	100 mm
Anchura	95 mm
Profundidad	118 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP67 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s)

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	235.0 g
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 ancho	9 cm
Paquete 1 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	16
Paquete 2 Peso	4.73 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	8
Paquete 3 Peso	2.165 kg
Paquete 3 Altura	17.5 cm
Paquete 3 Ancho	26.5 cm
Paquete 3 Largo	27 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months