

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## PratiKa socket - screw - angled - 32A - 3P + E - 200...250 V AC - wall

PKF32W724

### Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Toma
Nombre corto del dispositivo	Toma PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Tipo de montaje	Empotrable
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] corriente nominal	32 A
[Ue] tensión asignada de empleo	200...250 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	9 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2.5...10 mm <sup>2</sup>
Diámetro exterior del cable	21 mm
Tipo de rosca	M25
Peso del producto	0.38 kg
Altura	191 mm
Anchura	106 mm
Profundidad	148 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul

## Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP67 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	750 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	403 g
Paquete 1 Altura	10.4 cm
Paquete 1 ancho	9.5 cm
Paquete 1 Largo	16.1 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	4.471 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	5
Paquete 3 Peso	2.015 kg
Paquete 3 Altura	17 cm
Paquete 3 Ancho	27 cm
Paquete 3 Largo	26.3 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

# Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months