

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Wander Plug Straight PratiKa (Toma) 16 A 3P + E 380-415 VAC IP44

PKX16M434

### Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Clavija aérea
Nombre corto del dispositivo	Clavija PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] corriente nominal	16 A
[Ue] tensión asignada de empleo	380...415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Conexión rápida
Sección de cable	1...2.5 mm <sup>2</sup>
Diámetro exterior del cable	8...15 mm
Entrada de cable	Prensaestopas Guía de antena
Tipo de rosca	Pg 16
Peso del producto	0.18 kg
Altura	139 mm
Anchura	65 mm
Profundidad	65 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Rojo

## Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP44 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	160.0 g
Paquete 1 Altura	5.6 cm
Paquete 1 ancho	5.6 cm
Paquete 1 Largo	15 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1.656 kg
Paquete 2 Altura	12 cm
Paquete 2 Ancho	27 cm
Paquete 2 Largo	26.3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	30
Paquete 3 Peso	5.455 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

---

**RAEE**

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---

**Garantía contractual**

---

**Periodo de garantía** 18 months

---