

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Socket Fast Angled PratiKa (Toma) 16A 3P + E 380-415 VAC Panel

PKY16F434

Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Toma
Nombre corto del dispositivo	Toma PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Tipo de montaje	Montado en panel
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] corriente nominal	16 A
[Ue] tensión asignada de empleo	380...415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Conexión rápida
Sección de cable	1...2.5 mm ²
Peso del producto	0.164 kg
Dimensión de la base	80 x 80 x 45 mm
Altura	85 mm
Anchura	65 mm
Profundidad	105 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Rojo

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP44 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s)

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	144.0 g
Paquete 1 Altura	9.2 cm
Paquete 1 ancho	6.5 cm
Paquete 1 Largo	8.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1.597 kg
Paquete 2 Altura	12 cm
Paquete 2 Ancho	26.4 cm
Paquete 2 Largo	26.8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	30
Paquete 3 Peso	5.279 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months