

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



REEMPLAZABLE, PARA MONTAJE EN RACK, 1 U, LÍNEA ÚNICA, MÓDULO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PARA TV POR CABLE

⏸ Pronto a discontinuarse

PVR

⚠ Discontinuado el: 14 feb. 2024

## Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

## Principal

Equipo Suministrado Manual de usuario

## Físico

Color Negro

Altura 4.4 cm

Ancho 1.9 cm

Profundidad 6.9 cm

Peso Del Producto 0.06 kg

Preferencia De Montaje No preference

Tipo De Montaje Montaje en rack con kit

## Salida

Número De Salidas De Toma De Alimentación 1

## Conformidad

Certificaciones De Producto Reconocido por UL

## Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento -15...45 °C

Altitud Máxima De Funcionamiento 0...10000 pies

Humedad Relativa 0...95 %

Temperatura Ambiente De Almacenamiento -15...45 °C

Altitud De Almacenamiento 0.00...3048.00 m

Humedad Relativa De Almacenamiento 0...95 %

## Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Líneas De Datos Protegidas<Br / >(Líneas Múltiples Solamente)	1
Nm Tiempo De Respuesta En Sobrevoltajes (Ns)	1 ns common mode
Corriente De Pico	0.5 kAcommon mode 0.2 kAnormal mode

## Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.9 cm
Paquete 1 Ancho	9.5 cm
Paquete 1 Longitud	3.3 cm
Paquete 1 Peso	0.28 kg
Scc14	30731304217191

## Garantía contractual

Periodo De Garantía	Duración de por vida
---------------------	----------------------