

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Harmony, Socket with clamp, for RXG1 relays, 10 A, screw connectors, separate contact

RGZE1S35M

### Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Separado

### Complementario

Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXG (*) con capacidad de sujeción: 1 C/O contacto
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation (*) 4 kV entre contactos with basic insulation (*) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation (*)
[In] corriente nominal	10 A
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL
Fuerza dieléctrica	5 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation (*) 2.5 kV entre contactos with basic insulation (*) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation (*)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal
Tipo de tornillo	M3

### Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Humedad relativa	10...85 %
Normas	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 61984
Certificaciones de producto	CE EAC UL CSA DNV-GL
Grado de protección IP	IP20

Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	32.1 g
Paquete 1 Altura	62.5 mm
Paquete 1 ancho	17 mm
Paquete 1 Largo	81 mm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	365.9 g
Paquete 2 Altura	7.8 cm
Paquete 2 Ancho	8.4 cm
Paquete 2 Largo	16.3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	180
Paquete 3 Peso	16.3 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------