

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Abrazadera metálica de sujeción para relé RXZ, tipo de relé RXM2 RXM4, conexión de conector, 250 V AC

RXZE2M114M

### Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Temporizadores Harmony
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Mixta
Compatibilidad del producto	Relés con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto Relés con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto
Forma del pin	Plano
Nombre corto del dispositivo	RXZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

### Complementario

[I <sub>th</sub> ] corriente térmica convencional	10 A
[U <sub>e</sub> ] tensión asignada de empleo	< 250 V
Conexiones - terminales	Conector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible con terminal Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible con terminal Conector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Tightening torque (**)	< 1 N.m para M3
Modo de fijación	Por torni. - tipo de cable: panel) Enganchable - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)
Marcado	CE
Anchura	27 mm
Peso del producto	0.056 kg

### Entorno

Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	UL CSA Lloyd's
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0.054 kg
Paquete 1 Altura	26.86 mm
Paquete 1 ancho	42.45 mm
Paquete 1 Largo	79.18 mm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	0.561 kg
Paquete 2 Altura	7.5 cm
Paquete 2 Ancho	8.8 cm
Paquete 2 Largo	14 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S02
Número de Unidades en el Paquete 3	120
Paquete 3 Peso	7.281 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------