

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho expansion - salidas analogas 2 x V/I - 12 bits - tornillo

TMC2AQ2C

Principal

Gama De Producto	Modicon M221
Tipo De Producto O Componente	Cartucho de salida analógica
Compatibilidad Del Producto	Modicon M221C

Complementario

Número De Salida Analógica	2
Tipo De Salida Analógica	Corriente, estado 1 4...20 mA
Resolución De Salida Analógica	12 bits
Clip-En Las Cubiertas	3.91 µA 4...20 mA corriente
Tipo De Carga	Resistivo
Impedancia Ohmica De La Carga	<= 500 Ohm
Tiempo Convers	20 ms
Tiempo De Estabilización	40 ms
Error De Precisión Absoluta	+/- 1 % de la escala total +/- 0,3 % de escala completa at 25 °C
Variación De Temperatura	+/- 0.02 %FS/°C
Precisión De Repetición	+/- 0,4 %FS
Sin Linealidad	+/- 0.01 %FS
Diafonía	<= 1 LSB
Tipo De Cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	3 x 1.5 mm² 2 terminales de tornillo con capacidad de sujeción: campo 3.81 mm para salidas
Distancia Máxima De Los Cables Entre Dispositivos	Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para salida
Aislamiento	Sin aislamiento entre la salida analógica y la lógica interna
Altura	41 mm
Profundidad	15 mm
Ancho	35 mm
Peso Del Producto	0.015 kg

Entorno

Inmunidad A Microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.56 cm
Paquete 1 Ancho	5.08 cm
Paquete 1 Longitud	6.86 cm
Paquete 1 Peso	40 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	75
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.364 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	2400
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	118 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil