

Ficha técnica del producto

Especificaciones



resistor de frenado - 100 Ohmios -
50 W - para variador de velocidad

VW3A7701

Principal

Gama De Producto	Altivar
Compatibilidad De Gama	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Compatibilidad Del Producto	ATV31C018M2
	ATV31C037M2
	ATV31C037N4
	ATV31C055M2
	ATV31C055N4
	ATV31C075M2
	ATV31C075N4
	ATV31CU11M2
	ATV31CU11N4
	ATV31CU15M2
	ATV31CU15N4
	ATV31CU22N4
	Variador de velocidad ATV310 en 1.5 kW
	Variador de velocidad ATV310 en 2.2 kW
	ATV31CU30N4
	ATV31CU40N4
	Variador de velocidad ATV310 en 3 kW
	Variador de velocidad ATV310 en 4 kW
	ATV12H018F1
	ATV12H018M2
	ATV12H018M3
	ATV12H037F1
	ATV12H037M2
	ATV12H037M3
	ATV12H055M2
	ATV12H075F1
	ATV12H075M2
	ATV12H075M3
	ATV12HU15M2
	ATV12HU15M3
	ATV12P037F1
	ATV12P037M2
	ATV12P037M3
	ATV12P055M2
	ATV12P075M2
	ATV12P075M3
	ATV12PU15M3
	ATV312H018M2
	ATV312H018M3
	ATV312H037M2
	ATV312H037M3
	ATV312H037N4
	ATV312H055M2
	ATV312H055M3
	ATV312H055N4
	ATV312H075M2
	ATV312H075M3
	ATV312H075N4
	ATV312HU11M2
	ATV312HU11M3
	ATV312HU11N4
	ATV312HU15M2
	ATV312HU15M3
	ATV312HU15N4
	ATV312HU22N4
	ATV312HU30N4
	ATV312HU40N4
	ATV32H018M2
	ATV32H037M2
	ATV32H037N4
	ATV32H055M2
	ATV32H055N4
	ATV32H075M2
	ATV32H075N4
	ATV32HU11M2
	ATV32HU11N4
	ATV32HU15M2
	ATV32HU15N4
	ATV32HU22N4
	ATV32HU30N4
	ATV32HU40N4
	ATV61H075M3
	ATV61H075N4
	ATV61HU15N4
	ATV61HU22N4
	ATV61HU30N4
	ATV61HU30Y
	ATV61HU40N4
	ATV61HU40Y
	ATV61HU55Y

ATV61HU75Y
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU22Y
ATV71HU30N4
ATV71HU30Y
ATV71HU40N4
ATV71HU40Y
ATV71HU55Y
ATV71P075N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU40N4
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71PU30N4Z
ATV71WU30N4

Valor Óhmico	100 Ohm
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	24 V DC en 0.1 A 250 V CA en 1 A

Complementario

Potencia Media Disponible	50 W en 50 °C 58 W en 40 °C
Conexión Eléctrica	Término, capacidad de conexión: <= 1.5 mm² / AWG 16 para interruptor control de temperatura Término, capacidad de conexión: <= 4 mm² / AWG 28 para variador de velocidad
Temperature Controlled Switch Contact Resistance	60 µOhm
Tipo De Protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura en 121 °C
Ancho	95 mm
Altura	293 mm
Profundidad	95 mm
Peso Del Producto	1.9 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21.0 cm
Paquete 1 Ancho	38.8 cm
Paquete 1 Longitud	20.0 cm
Paquete 1 Peso	1.957 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	73.5 cm
Paquete 2 Ancho	80.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	30.442 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China