

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XB4, Wireless push button and configurable receiver with 10 colored caps, metal, Ø22, 24...240 V AC/DC

XB4RFA02

Principal

Gama de producto	Harmony XB4R
Tipo de producto o componente	Wireless y batteryless package
Nombre corto del dispositivo	XB4R
Material del cabezal	Metal
Frequency	2405 MHz para transmisor 2405 MHz para receptor
Emission class	5M00G7W ((*))
Tipo de antena	Omnidireccional ((*))

Complementario

Tipo de control	Wireless y batteryless pushbutton Ø 22 mm assembled on fixing collar
Tipo de receptor	Programmable receiver - tipo de cable: 2 relés)
[Us] tensión de alimentación asignada	24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Composición del kit	1 diámetro: 22 mm 1 push-button head diámetro: 22 mm 1 receiver ((*)) 1 set of caps 1 anillos de fijación 1 transmitter
LED de estado	1 LED verde para energía CONECTADA 2 indicadores LED verde para relés ENCENDIDO 2 indicadores LED verde para function mode 1 LED verde y amarillo para reception signal
Protocolo de puerto de comunicaciones	Zigbee acorde a IEEE 802.15.4
Consumo máximo de potencia en W	1 mW
Número de canales	1
Modulation technique ((*))	O-QPSK
Ancho banda	5 MHz
Ganancia de antena	0 dBi
Capa de aislamiento	NA
Código de compatibilidad	XB4R
[Us] Tensión de alimentación	24...240 V

Entorno

Certificaciones de producto	GOST CCC CSA UL C-Tick
Marcado	CE
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Radio	ANATEL FCC RSS ARIB T66 ICASA SRRC

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	266 g
Paquete 1 Altura	9.2 cm
Paquete 1 ancho	10.5 cm
Paquete 1 Largo	11 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	16
Paquete 2 Peso	4.969 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------