

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XVC, Torre luminosa monolítica precableada, plástico, rojo naranja verde, Ø60, montaje en base, estable, IP54, 100...240 V AC

XVC6M3K

Principal

Gama De Producto	Harmony XVC6
Tipo De Producto O Componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo Unidad Banco Indicador	3 unidades iluminadas
Señalización De Sonido	Sin
Diámetro De Montaje	60 mm
Nombre Del Componente	XVC
1 Tubo De Neón	LED Fijo Rojo LED Fijo Ambar LED Fijo Verde
[Us] Tensión De Alimentación	100...240 V
Tipo De Circuito De Alimentación	AC

Complementario

Material	Policarbonato: unidad iluminada ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): unidad base PBT + ABS (UL94-V0): cubierta superior
Montaje De Producto	En base
Sección De Cable	0.83 mm² 0.33 mm²
Calibre Awg	AWG 22 AWG 21
Longitud De Cable	750 mm 850 mm
Marca	CE
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	4 kV
Consumo De Corriente	60 mA
Peso Del Producto	0.55 kg
Altura	312 mm

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Certificaciones De Producto	UL
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...70 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas	Clase I acorde aIEC 61140
Grado De Protección Ip	IP54 Instalación de superficie plana acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	50.5 cm
Paquete 1 Ancho	8.7 cm
Paquete 1 Longitud	8.7 cm
Paquete 1 Peso	725.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	9.952 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	240
Paquete 3 Altura	50.0 cm
Paquete 3 Ancho	80.0 cm
Paquete 3 Longitud	120.0 cm
Paquete 3 Peso	211.04 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
-------------------	---

Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
-------------------------	--

Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
------------------------	---

Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
------	---

Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---

Ficha técnica del producto


XVC6M3K

Esquemas de dimensiones

Torre de luz premontada y precableada

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.



N.º de unidades iluminadas	b (mm)	b (in)
1 fase	232	9,13
2 fases	272	10,71
3 fases	312	12,28
4 fases	352	13,86
5 fases	392	15,43

Montaje y aislamiento

Torre de luz premontada y precableada

Montaje en soporte horizontal (directo o con placa de fijación)

Orificio del panel

