

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Pre wired connectors XZ, elbowed female, M12, 4 pins, cable PUR 10 m

XZCP1241L10

### Principal

Gama de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de cableado
Tipo de accesorio/componente	Conectores precableados
Nombre de serie	Finalidad general

### Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra en codo M12, 4 patillas
Fijación de conector de cable	Roscado
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Longitud de cable	10 m
Diámetro exterior del cable	5.2 mm
Composición del cable	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Material de aislamiento de cables	PUR
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V AC 300 V CC
[In] corriente nominal	4 A
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso del producto	0.37 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP67 IP65 IP69K
Certificaciones de producto	cULus
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C estático -5...80 °C flexión
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

## Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	0.308 kg
Paquete 1 Altura	0.200 dm
Paquete 1 ancho	0.290 dm
Paquete 1 Largo	0.390 dm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------