


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony eXLhoist, standard, Holder for remote device

ZARC04

Principal

Gama de producto	Harmony eXLhoist
Tipo de accesorio/componente	Holder ((*))
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de soporte

Complementario

Material	Polipropileno
Ancho	104 mm
Altura	239 mm
Profundidad	115 mm
Compatibilidad del producto	Remote control ((*)) ZART ((*))
Peso del producto	0.25 kg

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12.6 cm
Package 1 Width	25.8 cm
Package 1 Length	11.2 cm
Package 1 Weight	368.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.668 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
--------------------------------	--

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
---	----

RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
-------------	---

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
----------------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)