

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZCE, cat's whisker with nitrile boot

ZCE06

Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCE
Tipo de cabezal	Cabeza multidireccional
Compatibilidad del producto	XCKD XCKP XCKT XCMD
Cuerpo asociado	ZCMD25L5 ZCD26 ZCD39 ZCMD21C12 ZCMD39L5 ZCP31 ZCMD37L5 ZCMD29L5 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCT27P16 ZCMD29C12 ZCT25G11 ZCT21P16 ZCMD25L1 ZCD29 ZCD21M12 ZCMD29L2 ZCT26P16 ZCMD21L1 ZCMD29L1 ZCP21M12 ZCT28N12 ZCMD61C12 ZCMD37L2 ZCMD25L2 ZCP35 ZCMD41L5 ZCT26N12 ZCMD81L2 ZCD35 ZCD29M12 ZCP39 ZCMD39L2 ZCT27G11 ZCMD69C12 ZCT25N12 ZCMD41L1 ZCP26 ZCD25 ZCD31 ZCMD39L1 ZCMD37L1 ZCMD81L5 ZCT26G11 ZCD37

ZCMD41L2
 ZCT27N12
 ZCMD21M12
 ZCT28G11
 ZCD28
 ZCMD61M12
 ZCP29
 ZCMD21L08U78
 ZCMD21L08R12
 ZCP25
 ZCT25P16
 ZCP29M12
 ZCD27
 ZCP28
 ZCP27
 ZCT21N12
 ZCMD81L1
 ZCP37
 ZCP21
 ZCMD21L5
 ZCD21
 ZCT28P16

Movimiento cabezal funcionam.	Multidireccional
Tipo de operario	Filamento retorno por resorte metal - tipo de cable: con revestimiento de nitrilo)
Tipo de aproximación	Enfoque multidireccional

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	14 g
Paquete 1 Altura	1.5 cm
Paquete 1 ancho	14 cm
Paquete 1 Largo	1.5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------