

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeça int. fim curso ZCE - atuador da alavanca c/ rolam. direção ver.

ZCE27

## Principal

<b>Gama de producto</b>	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
<b>Nombre de serie</b>	Formato estándar
<b>Tipo de producto o componente</b>	Cabeza int. fim curso
<b>Nombre corto del dispositivo</b>	ZCE
<b>Tipo de cabezal</b>	Cabeza de pistón
<b>Compatibilidad del producto</b>	XCKD XCKP XCMD XCKT
<b>Cuerpo asociado</b>	ZCMD81L5 ZCP35 ZCMD29L5 ZCP28 ZCT28N12 ZCD25 ZCD31 ZCMD81L1 ZCMD39L1 ZCD26 ZCT21N12 ZCMD21L5 ZCP27 ZCMD21L08U78 ZCD21 ZCT27G11 ZCT28G11 ZCMD21C12 ZCP37 ZCMD41L2 ZCP21 ZCMD25L2 ZCT27N12 ZCT25N12 ZCMD41L1 ZCP25 ZCT27P16 ZCD29M12 ZCMD39L5 ZCMD29C12 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCD29 ZCP21M12 ZCMD61M12 ZCMD39L2 ZCT26N12 ZCP39 ZCMD25L1 ZCT25P16 ZCD21M12 ZCT28P16 ZCD35 ZCP31 ZCP29 ZCD27

ZCMD81L2  
ZCMD29L2  
ZCT25G11  
ZCMD61C12  
ZCD37  
ZCD28  
ZCMD37L5  
ZCMD29L1  
ZCMD41L5  
ZCMD69C12  
ZCMD21L08R12  
ZCD39  
ZCT26P16  
ZCMD21M12  
ZCMD21L1  
ZCP29M12  
ZCT26G11  
ZCMD37L1  
ZCT21P16  
ZCMD25L5  
ZCP26  
ZCMD37L2

<b>Movimiento cabezal funcionam.</b>	Lineal
<b>Tipo de operario</b>	Actuador de la maneta de rodamiento retorno por resorte termoplástico
<b>Tipo de aproximación</b>	Enfoque vertical, 1 dirección

## Complementario

<b>Accionamiento de interruptor</b>	Con leva de 30°
<b>Apertura positiva</b>	Con

## Entorno

<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-25...70 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40...70 °C
<b>Características ambientales</b>	Ambiente estándar

## Unidades de embalaje

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	2.0 cm
<b>Package 1 Width</b>	5.5 cm
<b>Package 1 Length</b>	2.5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	24.0 g

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACH</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Directiva RoHS UE</b>	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	<a href="#">Sí</a>
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

**Reemplazo(s) recomendado(s)**