

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZCKD, cat's whisker

ZCKD06

### Principal

<b>Gama de producto</b>	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
<b>Nombre de serie</b>	Formato estándar
<b>Tipo de producto o componente</b>	Cabeza int. fim curso
<b>Nombre corto del dispositivo</b>	ZCKD
<b>Tipo de cabezal</b>	Cabeza multidireccional
<b>Compatibilidad del producto</b>	XCKL XCKM XCKS
<b>Cuerpo asociado</b>	ZCKLD39H7 ZCKL5 ZCKLD31 ZCKS7H29 ZCKM7H29 ZCKL5H7 ZCKM7H7 ZCKMD31 ZCKLD39 ZCKS9 ZCKM5 ZCKMD31H7 ZCKM5H29 ZCKSD35H29 ZCKL6 ZCKMD39H7 ZCKMD39 ZCKS1H29 ZCKM1 ZCKLD37H7 ZCKS6 ZCKS6H29 ZCKMD37H29 ZCKM7 ZCKMD35H29 ZCKS5 ZCKM8H29 ZCKM1H7 ZCKS8H29 ZCKL8H7 ZCKSD37H29 ZCKS2 ZCKS5H29 ZCKS1 ZCKM8 ZCKM6H7 ZCKL6H7 ZCKS9H29 ZCKSD39 ZCKM9H29 ZCKMD31H29 ZCKL1H7 ZCKS8 ZCKMD35 ZCKMD39H29 ZCKMD37H7 ZCKMD37

ZCKSD31H29  
 ZCKM6H29  
 ZCKLD31H7  
 ZCKLD35H7  
 ZCKSD39H29  
 ZCKLD37  
 ZCKL7  
 ZCKM6  
 ZCKM9  
 ZCKS7  
 ZCKS2H29  
 ZCKMD35H7  
 ZCKL8  
 ZCKSD31  
 ZCKM5H7  
 ZCKM8H7  
 ZCKL1  
 ZCKSD37  
 ZCKM1H29  
 ZCKLD35  
 ZCKL7H7  
 ZCKSD35

<b>Movimiento cabezal funcionam.</b>	Multidireccional
<b>Tipo de operario</b>	Filamento retorno por resorte metal
<b>Tipo de aproximación</b>	Enfoque multidireccional

## Complementario

<b>Accionamiento de interruptor</b>	Por cualquier parte móvil
<b>Apertura positiva</b>	Sin
<b>Material del cabezal</b>	Metal

## Entorno

<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-25...70 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40...70 °C
<b>Características ambientales</b>	Ambiente estándar

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	46 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	3.3 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	6.5 cm
<b>Paquete 1 Largo</b>	22 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 2</b>	S01
<b>Número de Unidades en el Paquete 2</b>	1
<b>Paquete 2 Peso</b>	225 g
<b>Paquete 2 Altura</b>	15 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	15 cm
<b>Paquete 2 Largo</b>	40 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 3</b>	S02
<b>Número de Unidades en el Paquete 3</b>	22
<b>Paquete 3 Peso</b>	1.467 kg
<b>Paquete 3 Altura</b>	15 cm

---

Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

---

## Sostenibilidad de la oferta

---

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

---

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---