

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCMD, 1NC+1 NO, silver, snap action, connection, 1 m

ZCMD21L1

Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cuerpo de interruptor de fin de carrera
Nombre corto del dispositivo	ZCMD
Diseño	Miniatura
Tipo de cuerpo	Fijo
Cabeza asociada	ZCE24 ZCE08 ZCE21 ZCE07 ZCEF0 ZCE02 ZCE13 ZCE62 ZCE65 ZCE64 ZCE01 ZCE29 ZCE09 ZCE06 ZCEG1 ZCE66 ZCE14 ZCE10 ZCEF2 ZCE63 ZCE28 ZCE27 ZCE11 ZCE67
Material del cuerpo	Zamak
Número de polos	2
Tipo y composición de contactos	1 NC + 1NA
Funcionamiento de contacto	Acción ráp.

Complementario

Compatibilidad del producto	XCMD
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable removible
Longitud de cable	1 m
Composición del cable	5 x 0,75 mm ²

Material aislamiento cables	PvR
Forma aislamiento de contactos	Zb
Material de contactos	Contactos bañados a prata
Apertura positiva	Con
Velocidad de accionamiento mín	0.01 m/min
[Ui] tensión asignada de aislamiento	300 V (grado contaminación 3) acorde a UL 508 400 V (grado contaminación 3) acorde a IEC 60947-5-1 300 V (grado contaminación 3) acorde a CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 mOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV acorde a IEC 60664 4 kV acorde a En> 40 A
Protección contra cortocircuito	6 A cartucho fusible, tipo gG
Durabilidad eléctrica	5000000 ciclos, DC-13 120 V, 3 W, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos, DC-13 24 V, 4 W, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos, DC-13 48 V, 3 W, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C
Anchura	30 mm
Altura	50 mm
Profundidad	16 mm
Peso del producto	0.065 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	160 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	13 cm
Paquete 1 Largo	14 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	480
Paquete 2 Peso	91.004 kg
Paquete 2 Altura	77 cm
Paquete 2 Ancho	60 cm
Paquete 2 Largo	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------
